




More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,XK0](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,XK0)

# Comparatore di massa HRP 1000.5Y.KO

WL-414-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| Parametri metrologici                 |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Campo di calibrazione F2              | 500 – 1000 kg                  |
| Campo di calibrazione M1              | 200 – 1000 kg                  |
| Campo di calibrazione M2              | 100 – 1000 kg                  |
| Portata massima [Max]                 | 1050 kg                        |
| Divisione [d]                         | 1 g                            |
| Ripetibilità standard [Max]           | 2,5 g                          |
| Ripetibilità standard [5% Max]        | 1,5 g                          |
| Ripetibilità consentita               | 5 g                            |
| Linearità                             | ±30 g                          |
| Carico decentrato (verifica)          | 1d / 1 mm                      |
| Intervallo di compensazione elettrica | 0 – +1050 kg                   |
| Tempo di stabilizzazione              | 10 s                           |
| Calibrazione                          | internal (automatic)           |
| Parametri fisici                      |                                |
| Display                               | 10" graphic colour touchscreen |

| Parametri fisici   |                           |
|--|---------------------------|
| Dimensione piatto  | 1000×800 mm               |
| Dimensioni del piatto di pesata autocentrante                  | 600×600 (extra charge) mm |
| Weighing unit dimensions with self-centering weighing pan      | 1010×800×275 mm           |
| Controlling device dimensions                                  | 249×170×72 mm             |
| Comparators packaging size without self-centering weighing pan | 1200×1000×440 mm          |
| Comparators packaging size with self-centering weighing pan    | 1200×1000×485 mm          |
| Peso net   | 200 kg                    |
| Peso net   | 200 kg                    |
| Peso lordo   | 269 kg                    |
| Peso lordo   | 269 kg                    |
| Velocità di carico consigliata                                 | 0,3 m/min                 |
| Carico massimo ammesso   | 0,6 m/min                 |
| Weighing unit dimensions without self-centering weighing pan   | 1010×800×182 mm           |

#### Interfaccia di comunicazione

|             |   |
|-------------|---|
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
|-------------|---|

#### Environmental conditions

|   |              |
|---|--------------|
| Ambiente di lavoro                            | +15 – +30 °C |
| Velocità di variazione della temperatura      | ±1 °C / 12 h |
| Umidità relativa                              | 40% – 60%    |
| Velocità di variazione della umidità relativa | ±5% / 4 h    |

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

Tag RFID  
 Piatto di pesata autocentrante per comparatori serie HRP KO  
 Moduli aggiuntivi  
 Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre

THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Stampanti di ricevuta  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Lettore di impronte digitali

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

## Device dimensions L x P x A



| Type           | A1   | A2   | H   |
|----------------|------|------|-----|
| HRP 200.5Y.KO  | 809  | 600  | 162 |
| HRP 500.5Y.KO  | 809  | 600  | 162 |
| HRP 1000.5Y.KO | 1011 | 800  | 182 |
| HRP 1500.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |
| HRP 2000.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |

Dimensions in mm