



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,XL5

Rollenförderer 410x410

WX-004-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 410×410 mm.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
 H315 HR
 Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Multifunktionswaage HX7

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H
 Waagen HY10.H für FPVO

Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters