



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,XL5

Rollenförderer 410x410



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 410×410 mm.

Kompatibel mit


Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Multifunktionswaage HX7

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Waagen HY10.H für FPVO

Abmessungen des Geräts



Model w/o limiters



Model with limiters