

Rollenförderer 410x410

WX-004-0014





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 410×410 mm.


Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage H315 HR Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR Multifunktionswaage HX7 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Wasserdichte Plattformwaage H315 H Waagen HY10.H für FPVO

Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters