



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,XL5](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,XL5)

## Rollenförderer 410x410

WX-004-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 410×410 mm.

### Kompatibel mit (Additional Fee)


Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Multifunktionswaage HX7

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Waagen HY10.H für FPVO

# Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters