



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,XL5](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,XL5)

## Przenośnik rolkowy 410x410

WX-004-0014



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Nakładki z przenośnikami rolkowymi. Rolki wykonane ze stali nierdzewnej. Występują w dwóch wersjach: z ogranicznikami lub bez ograniczników bocznych. Przeznaczone do wag z szalką 410×410 mm.



UWAGA: Przenośnik rolkowy można stosować tylko do wag lub platform jednozakresowych.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)



Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Waga wielofunkcyjna HX7

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wagi HY10.H do KTP

# Wymiary urządzenia S x G x W



Model w/o limiters



Model with limiters