



## Kabel PT0443

WX-013-0229



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das Kabel PT0443 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen Computer verwendet. Die Standardlänge beträgt 1,8 m.

Optional wird das Kabel verwendet, um die Waage der Serie 5Y oder das Terminal PUE CY10 anzuschließen an:

Waagen der Serien AS X2 und AS R Waagen der Serien: PS X2 und PS R Serie Waagen der Serie PM C32  
 Waagen der Serien WLC, WTC und C315 Wägemodule der Serien MAS und MPS

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
 H315 HR  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 Tunneldetektoren  
 Plattformwaage C315  
 Präzisionswaage 5Y.PM  
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
 Analysenwaage AS X7

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
 Analysenwaage AS 5Y  
 Präzisionswaage PS 5Y  
 Waagen PS 5Y für FPVO  
 Präzisionswaage PS R2.H  
 Präzisionswaage WTC  
 Präzisionswaage CY10  
 Plattformwaage  
 H315 4C

Waagen PS X7 für FPVO  
Babywaage C315.D  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaage WLC  
Präzisionswaagen PS R2  
Balkenwaagen C315.4P2  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Präzisionswaage WLC X7  
Waagen CY10 für FPVO  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Plattformwaage C315.4  
Präzisionswaage C32.PM  
Personenwaage C315.0  
Auffahrwaage  
H315 4N.H.LD rostfrei  
Präzisionswaage PS X7  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Palettenwaagen C315.4P

Personenwaage C315.OW  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Präzisionswaage WLC C/2  
Mikrowaage MYA 5Y  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Postwaage für Pakete  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Bettenwaage C315.4B  
Wägeterminal PUE H315  
Stuhlwaage C315.K  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Wägemodule MAS.1.Y  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315  
Auffahrbettenwaage C315.8B