



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,XM1

Kabel PT0443

WX-013-0229



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das Kabel PT0443 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen Computer verwendet. Die Standardlänge beträgt 1,8 m.

Optional wird das Kabel verwendet, um die Waage der Serie 5Y oder das Terminal PUE CY10 anzuschließen an:

Waagen der Serien AS X2 und AS R Waagen der Serien: PS X2 und PS R Serie Waagen der Serie PM C32
Waagen der Serien WLC, WTC und C315 Wägemodule der Serien MAS und MPS

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Tunneldetektoren

Analysenwaage AS 5Y
Präzisionswaage PS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Präzisionswaage WTC

Plattformwaage C315
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Analysenwaage AS X7
Waagen PS X7 für FPVO
Babywaage C315.D
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Präzisionswaage WLC X7
Waagen CY10 für FPVO
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Plattformwaage C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Personenwaage C315.0
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Analysenwaage XA 5Y.A
Palettenwaagen C315.4P
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Präzisionswaage CY10
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Präzisionswaage PS X7
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Postwaage für Pakete
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Stuhlwaage C315.K
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Wägemodule MAS.1.Y
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315 2K
Auffahrbettenwaage C315.8B