

## Kabel PT0443

WX-013-0229





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Beschreibung**

Das Kabel PT0443 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen Computer verwendet. Die Standardlänge beträgt 1,8 m.

Optional wird das Kabel verwendet, um die Waage der Serie 5Y oder das Terminal PUE CY10 anzuschließen an:

Waagen der Serien AS X2 und AS R Waagen der Serien: PS X2 und PS R Serie Waagen der Serie PM C32 Waagen der Serien WLC, WTC und C315 Wägemodule der Serien MAS und MPS

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage H315 HR Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P Tunneldetektoren Plattformwaage C315 Präzisionswaage 5Y.PM Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F Analysenwaage AS X7 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y Analysenwaage AS 5Y Waagen PS 5Y für FPVO Präzisionswaage PS R2.H Präzisionswaage WTC Präzisionswaage CY10 Plattformwaage H315 4C Personenwaage C315.OW Waagen PS X7 für FPVO Babywaage C315.D Mikrowaage XA 5Y.M.A Präzisionswaage WLC Präzisionswaagen PS R2 Balkenwaagen C315.4P2

Plattformwaage H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Präzisionswaage WLC X7 Waagen CY10 für FPVO

Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Wägeterminal PUE CY10 Multifunktionswaage CY10

Wägemodule MAS

Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

Auffahrwaage H315 4N.H rostfrei Plattformwaage C315.4 Präzisionswaage C32.PM Personenwaage C315.0 Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei Präzisionswaage PS X7 Analysenwaage XA 5Y.A Palettenwaagen C315.4P Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Rohrbahnwaagen

H315 2K

Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Präzisionswaage WLC C/2 Mikrowaage MYA 5Y Viehwaagen H315 4I.S Präzisionswaage PS R1 Analysenwaage XA 5Y Präzisionswaage PS 5Y Postwaage für Pakete Wägemodule MAS1

Feuchtebestimmer PMV 5Y

Viehwaagen aus Edelstahl H315 4l.H

Mikrowaage XA 5Y.M Wägeterminal PUE C315 Analysenwaage AS R1 PLUS

Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F

Bettenwaage C315.4B Wägeterminal PUE H315 Stuhlwaage C315.K

Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315

Auffahrbettenwaage C315.8B