



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,XM1](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,XM1)

## PT0443 ケーブル

WX-013-0229



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

PT0443ケーブルは、5Yシリーズ天秤または PUE  
CY10ターミナルをコンピュータに接続するために使用されます。標準長は1.8 mです。

オプションとして、PT0443ケーブルは 5Yシリーズ天秤またはPUE  
CY10ターミナルを以下に接続するためにも使用されます:

AS X2 および AS R シリーズ天秤PS X2 および PS R シリーズ天秤PM C32 シリーズ天秤WLC および WTC  
シリーズはかり、C315 シリーズはかりMAS および MPS シリーズ計量モジュール

### 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール  
MAS1 モジュール  
XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤  
MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤  
トンネル型検出機  
C315 プラットフォームスケール  
5Y.PM 上皿天秤  
MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤

PS X7 上皿天秤  
XA 5Y.A 分析天秤  
C315.4P パレットスケール  
UYA 5Y ウルトラマイクロ天秤  
AS 5Y 分析天秤  
PGC用PS 3Y天秤  
PS R2.H 上皿天秤  
WTC 上皿天秤

AS X7 分析天秤  
PS X2 上皿天秤  
AS X2 PLUS 分析天秤  
PGC用PS X7天秤  
C315.D ベ이스スケール  
XA 5Y.M.A ミクロ天秤  
WLC 上皿天秤  
PS R2 上皿天秤  
C315.4P2 ビームスケール  
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール  
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール  
WLC X7 上皿天秤  
PGC用CY10スケール  
PGC用PS X2天秤  
H315 H 防水型プラットフォームスケール  
PUE CY10 計量ターミナル  
CY10 多機能はかり  
MAS モジュール  
H315.4 H/Z  
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン  
MPS モジュール  
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール  
C315.4 プラットフォームスケール  
C32.PM 上皿天秤  
C315.0 個人用体重計  
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール

CY10 上皿天秤  
H315 4C プラットフォームスケール  
C315.OW 個人用体重計  
XA 5Y.F フィルター用分析天秤  
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール  
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール  
WLC C/2 上皿天秤  
MYA 5Y ミクロ天秤  
H315 4I.S 家畜用はかり  
PS R1 上皿天秤  
XA 5Y 分析天秤  
PS 5Y 上皿天秤  
荷物用郵便スケール  
PMV 5Y 水分計  
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり  
XA 5Y.M ミクロ天秤  
PUE C315 計量ターミナル  
AS R1 PLUS 分析天秤  
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラマイクロ天秤  
C315.4B ベッドスケール  
PUE H315 計量ターミナル  
C315.K チェアスケール  
XA 5Y.M.A.S ステント計量用マイクロ天秤  
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール  
C315.8B ランプベッドスケール