



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,XMO

Cavo PT0303.2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo Ethernet con connettore ad angolo: connessione sistemi di pesatura (HRP, MWSH, MWLH)– terminali (HY10, PUE5).

Lunghezza cavo: 2 m

Compatibile con:

Basamenti HRP Moduli di pesatura MWSH Moduli di pesatura MWLH

Compatibile con

Piattaforme HRP verniciata a polvere
Piattaforme in acciaio inox HRP.H
Moduli MWLH

Terminale di pesata PUE 5
Terminale di pesata PUE HY10
Moduli MWSH