



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,XRY

Konverter KR-01

WX-004-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Physikalische Parameter | |
|-------------------------|---------------|
| Verpackungsgröße | 220×190×90 mm |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Bruttogewicht | 0,8 kg |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Tunneldetektoren
 Plattformwaage C315
 Feuchtebestimmer
 MA X2.IC.A
 Analysenwaage AS X7
 Präzisionswaage PS X2
 Analysenwaagen AS X2 PLUS
 Waagen PS X7 für FPVO
 Babywaage C315.D
 Präzisionswaage WLC
 Balkenwaagen C315.4P2
 Präzisionswaage WLC X7

Personenwaage C315.0
 Präzisionswaage PS X7
 Palettenwaagen C315.4P
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
 Analysenwaage AS 5Y
 Waagen PS 5Y für FPVO
 Plattformwaage
 H315 4C
 Personenwaage C315.0W
 Präzisionswaage WLC C/2
 Präzisionswaage PS 5Y
 Postwaage für Pakete
 Wägeterminal PUE C315
 Bettenwaage C315.4B

Waagen PS X2 für FPVO
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Plattformwaage C315.4
Feuchtebestimmer MA X7.A

Wägeterminal PUE H315
Stuhlwaage C315.K
Auffahrbettenwaage C315.8B

Abmessungen des Geräts

