



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,XRY](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,XRY)

# Konverter KR-01



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße	220×190×90 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Bruttogewicht	0,8 kg

## Kompatibel mit

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
 Feuchtebestimmer MA 5Y  
 Tunneldetektoren  
 Plattformwaage C315  
 Feuchtebestimmer  
 MA X2.IC.A  
 Analysenwaage AS X7  
 Präzisionswaage PS X2  
 Analysenwaagen AS X2 PLUS  
 Waagen PS X7 für FPVO  
 Babywaage C315.D  
 Präzisionswaage WLC  
 Balkenwaagen C315.4P2  
 Präzisionswaage WLC X7

Personenwaage C315.0  
 Präzisionswaage PS X7  
 Palettenwaagen C315.4P  
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC  
 Analysenwaage AS 5Y  
 Waagen PS 5Y für FPVO  
 Plattformwaage  
 H315 4C  
 Personenwaage C315.0W  
 Präzisionswaage WLC C/2  
 Präzisionswaage PS 5Y  
 Postwaage für Pakete  
 Wägeterminal PUE C315  
 Bettenwaage C315.4B

Waagen PS X2 für FPVO  
Feuchtebestimmer  
MA X2.A  
Plattformwaagen C315.4  
Feuchtebestimmer MA X7.A

Wägeterminal PUE H315  
Stuhlwaage C315.K  
Auffahrbettenwaage C315.8B

## **Abmessungen des Geräts**

