



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,XRY](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,XRY)

## Convertisseur KR-01



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres physiques

Dimensions de colis	220×190×90 mm
Masse nette	0,4 kg
Masse brute	0,8 kg

## Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A  
 Dessiccateur MA 5Y  
 Détecteurs de cavités à tunnel  
 Balance étanche de rampe C315  
 Dessiccateurs MA X2.IC.A  
 Balance analytique AS X7  
 Balance de précision PS X2  
 Balances analytiques AS X2 PLUS  
 Balances PS X7 pour CPP  
 Balance pèse-bébé C315.D  
 Balance de précision WLC  
 Pèse-Poutres C315.4P2  
 Balance de précision WLC X7  
 Balances PS X2 pour CPP

Balance pèse-personne C315.0  
 Balance de précision PS X7  
 Pèse-Palette C315.4P  
 Dessiccateur MA 5Y.IC  
 Balance analytique AS 5Y  
 Balances PS 5Y pour CPP  
 Balance à plateformes H315 4C  
 Balance pèse-personne C315.0W  
 Balance de précision WLC C/2  
 Balance de précision PS 5Y  
 Balances pour colis  
 Terminal de pesage PUE C315  
 Balance lits C315.4B  
 Terminal de pesage PUE H315

Dessiccateurs MA X2.A  
Balance étanche de rampe C315.4  
Dessiccateur MA X7.A

Chaise Balance C315.K  
Balance lits à rampes C315.8B

## Dimensions d'appareil

