

Kabel P0108.2

WX-013-0146





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

RS 232-Kabel: Waage (15-poliger Stecker) - PC Computer (9-poliger Stecker). Kabellänge: 2 m. Optionale Kabellänge: 5 m und 10 m.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Multifunktionswaage WPY Multifunktionswaage C32

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Waagen WLY für FPVO Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Präzisionswaage C32.PM Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Waagen WPY für FPVO

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Automatische Massekomparator AK-4 Automatische Massekomparator AKM-2 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Präzisionswaage WLY

Automatische Massekomparator UMA Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Robotische Massekomparatoren Dichte-Massekomparatoren

Wägeterminal PUE HX7

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

Wägeterminal PUE C32 Wägeterminal PUE 7.1

Automatische Vakuum-Massekomparatoren

Manueller Massekomparator XA 5Y.KO Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P

Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y