



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,XT2](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,XT2)

## Kabel P0108.2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

RS 232-Kabel: Waage (15-poliger Stecker) - PC Computer (9-poliger Stecker). Kabellänge: 2 m. Optionale Kabellänge: 5 m und 10 m.

## Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Multifunktionswaage WPY  
 Multifunktionswaage C32  
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
 Waagen WLY für FPVO  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H.LD rostfrei  
 Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
 Präzisionswaage C32.PM  
 Multifunktionswaage HX7  
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
 Waagen WPY für FPVO  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei

Automatische Massekomparator AK-4  
 Automatische Massekomparator AKM-2  
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
 Präzisionswaage WLY  
 Automatische Massekomparator UMA  
 Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
 Robotischer Massekomparatoren  
 Dichtebestimmung  
 Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
 Wägeterminal PUE C32  
 Wägeterminal PUE 7.1  
 Wägeterminal PUE HX7  
 Vakuum-Massekomparatoren  
 Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
 Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
 Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
 Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y

