



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,XVF

Cavo PT0347 Cable

WX-013-0121



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo seriale RS 232: sistemi di pesatura (HRP, MWSH, MWLH) – terminal HY10, PUE5.

Lunghezza cavo standard: 5 m Lunghezze opzionali: 2 m o 10 m

Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme HRP verniciata a polvere
Piattaforme in acciaio inox HRP.H
Moduli della serie MWLH

Terminale di pesata PUE 5
Terminale di pesata PUE HY10