



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,Y0T](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,Y0T)

## Cable P0108.5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

RS232 cable para la conexión de una balanza o un ordenador. Longitud del cable: 5 m Trabaja con:

- Balanzas con terminal PUE C315
- Terminal PUE C315

## Trabaja con

Analizador de Humedad  
 MA X7.IC.A  
 Módulo de pesaje MU YA  
 Báscula multifuncional WPY  
 Báscula multifuncional C32  
 Analizador de HumedadMA 5Y  
 Báscula de plataforma C315  
 Balanzas WLY para CCE  
 Analizadores de HumedadMA X2.IC.A  
 Balanza analítica AS X7  
 Balanza de precisión PS X2  
 Balanzas analíticas AS X2 PLUS  
 Balanzas PS X7 para CCE  
 Balanza para bebés C315.D

Comparador de masa automático AK-4  
 Balanzas PS 5Y para CCE  
 Comparador de masa automático AKM-2  
 Balanza de precisión PS R2.H  
 Balanza de precisión WTC  
 Báscula de plataforma H315 4C  
 Báscula Pesapersonas C315.OW  
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
 Balanza de precisión WLY  
 Comparador de masa automático UMA  
 Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO  
 Comparadores de masa robóticos  
 Comparadores para la medición de densidad  
 Balanza de precisión WLC C/2

Balanza de precisión WLC  
Balanza de precisión PS R2  
Básculas de patines C315.4P2  
Balanza de precisión WLC X7  
Balanzas PS X2 para CCE  
Analizadores de HumedadMA X2.A  
Módulo de pesaje MAS  
Módulo de pesaje MPS  
Báscula de plataforma C315.4  
Balanza de precisión C32.PM  
Analizador de Humedad  
MA X7.A  
Báscula Pesapersonas C315.0  
Balanza de precisión PS X7  
Balanzas WPY para CCE  
Básculas para paletas C315.4P  
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO  
Analizador de HumedadMA 5Y.IC  
Analizador de HumedadMA R  
Balanza analítica AS 5Y

Balanza de precisión PS R1  
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB  
Balanza analítica AS R2 PLUS  
Terminal de pesaje PUE C32  
Terminal de pesaje PUE 7.1  
Balanza de precisión PS 5Y  
Básculas para paquetería  
Comparadores de masa automáticos al vacío  
Módulo de pesaje MAS1  
Analizador de Humedad  
PMV 5Y  
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO  
Terminal de pesaje PUE C315  
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO  
Balanza analítica AS R1 PLUS  
Balanza de cama C315.4B  
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y  
Bascula de silla C315.K  
Balanza de cama con rampa C315.8B