

## Suszeptometer SM-UYA 6.5Y.KO





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Technische Daten**

Messtechnische Parameter	
E1 Kalibrierungsbereich	2 g – 50 kg
E2 Kalibrierungsbereich	2 g – 50 kg
F1 Kalibrierungsbereich	2 g – 50 kg
F2 Kalibrierungsbereich	2 g – 50 kg
Wägebereich [Max]	50 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 μg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,2 μg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	0,45 μg
Linearität	±1,5 μg
Stabilisierungszeit	10 s
Justierung	intern (automatisch)
Kalibrierbereich	2 g – 50 kg
Abstand der Wägeplattform zur Magnetmitte [Z0]	20; 27; 43 mm
Magnetfeld	2000, 800, 200 A/m

Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	ø300 mm
Abmessungen des Geräts B x T x H	525×350×250 mm
Verpackungsgröße B x T x H	950×750×750 mm
Nettogewicht	26 kg
Bruttogewicht	36 kg
Magnetisches Dipolmoment	≤ 0,1 Am2
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 - +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Relative Luftfeuchtigkeit	40% - 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	±2% / 4 h
Konstruktion	
Gehäuse	ABS Kunststoff
Komponenten und Software	
Prozessor	2×1 GHz
Speicher	RAM 256 MB DDR2, 16GB - microSD

Die Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung ausgedrückt, die für 6 ABBA-Messzyklen berechnet und experimentell unter den im OIML-Dokument R111 (Tabelle C.1) für die Kalibrierung von Prüfewichten der Klasse E1 angegebenen Umgebungsbedingungen ermittelt wurde.

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## **Zubehör (Additional Fee)**

RFID-Tag Antivibrationstische Zusätzliche Module Schutzhauben Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System Kabel RS 232, RS 485 Thermische Drucker Fingerabdruck-Leser

## **Software (Additional Fee)**

• System RMCS [WX-010-0048]