




More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,Y31](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,Y31)

# Basamento a quattro celle di carico con apertura della base a compasso HX5.EX- 1.4.600.H10/Z

WW-008-0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit  
 measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici                     |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Portata massima [Max]                     | 600 kg  |
| Portata minima [Min]                      | 4 kg    |
| Divisione [d]                             | 200 g   |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 200 g   |
| Campo di tara                             | -600 kg |

| Parametri metrologici          |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Classe OIML                    | III                                          |
| Parametri fisici               |                                              |
| Display                        | 5" graphic colour                            |
| Lunghezza del cavo             | 3 m                                          |
| Dimensione piatto              | 1500×2000 mm                                 |
| Peso net                       | 287,8 kg                                     |
| Peso lordo                     | 288 kg                                       |
| Costruzione                    |                                              |
| Punteggio IP                   | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 68 terminal |
| Certificazione ATEX            | II 2G Ex ib IIB T4 Gb                        |
| Certificazione IECEx           | Ex ib IIB T4 Gb                              |
| Costruzione                    | Stainless steel AISI304                      |
| Interfaccia di comunicazione   |                                              |
| Interfaccia                    | 2×RS232, RS485                               |
| Parametri elettrici            |                                              |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                      |
| Massimo assorbimento elettrico | 15 W                                         |
| Environmental conditions       |                                              |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C                                 |
| Umidità relativa               | 10% – 85% RH no condensation                 |
| Indicatore                     | PUE HX5.EX-1                                 |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Moduli di comunicazione

Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il misuratore PUE HX5.EX

Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader“ PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]