



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,Y4J

Platformlar PL/4/1500/H8/Z

WX-009-1020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Maksimum yük [Max] | 1500 kg |
| Okuma için ruluęu [d] | 500 g |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 69 |
| Konstrüksiyon | Paslanmaz elik AISI304 |
| Tartım kefesi | Paslanmaz elik AISI304 |
| Fiziksel parametreler | |
| Tartım kefesi boyutları | 1200x1200 mm |
| Tartım platformunun ykseklilięi | 88 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1400x1400x550 mm |

Okuma doęruluęu - kullanılan lm transmitterinin parametrelerine baęlı olarak beklenen deęer.




Aksesuarlar (Additional Fee)

PUE 5 tartım terminali
PUE HX7 tartım terminali

PUE 7.1 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali


Cihaz boyutları G x D x Y




| Platform | A | B | H |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm


PLC/4/C



PL/4/H6/Z
PL/4/H7/Z
PL/4/H8/Z





PL/4/H8/9/Z
PL/4/H9/Z
PL/4/H10/Z



| Platform | A | B | H |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform | A | B | H |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z