



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,Y75

PL/60/H3/5 プラットフォーム

WX-009-0177



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	60 kg
最小表示 [d]	20 g
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67
工事中	いいえ AISI304
計量皿の材質	いいえ AISI304
物理的パラメータ	
計量皿寸法	400×600 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	680×490×230 mm




アクセサリ (Additional Fee)


PUE 5 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
PUE HX7 計量ターミナル

PUE C315 計量ターミナル
PUE HY10 計量ターミナル
PUE H315 計量ターミナル


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ




[PL/D2](#)



[PLC/F1](#)



[PLC/C2](#)
[PLC/C3](#)



[PL/H](#)
[PL/HR](#)

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm