



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,Y75

Platformlar PL/60/H3/5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 kg
Okuma iinruluėu [d]	20 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 68
Konstrüksiyon	Paslanmaz elik AISI304
Tartım kefesi	Paslanmaz elik AISI304
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	400x600 mm
Ambalaj boyutları	680x490x230 mm

Okuma doėruluėu - kullanılan lm transmitterinin parametrelerine baėlı olarak beklenen deėer.



Aksesuarlar

PUE 5 tartım terminali
PUE 7.1 tartım terminali
PUE HX7 tartım terminali

PUE C315 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali
PUE H315 tartım terminali


Cihaz boyutları



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR



Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm