



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,Y7B

Módulo de Microbalança MMYA 5.5Y

WX-016-0388



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	5,1 g
Faixa de pré-carga	0,51 g
Resolução [d]	1 µg
Faixa de tara	-5,1 g
Repetibilidade	1,6 µg
Linearidade	±3 µg
Desvio de carga excêntrica	5 µg
Tempo de estabilização	5 s
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø26 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	148×325×126 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	610×610×455 mm
Peso líquido	6,3 kg

Parâmetros físicos	
Peso bruto	12,8 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 32
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
 Protetor de vento para microbalanças
 !Leitores de código de barras
 !Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais

RS 232, RS 485 cabos
 RS 232 – Conversor USB
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A

