



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,YE4

Rama do zagłębienia wagi 3000 C10 w podłożu

WX-004-0037



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×2000 mm



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
 Platformy stalowe malowane proszkowo

Waga platformowa H315 4C