



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,YER](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,YER)

# Módulo de pesaje MAS.220/440.R1

WX-016-1005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	220 / 440 g
Precarga	44 g
Legibilidad [d]	0,1 / 1 mg
Repetibilidad	0,2 / 0,8 mg
Linealidad	±0,5 / 1 mg
Tiempo de calentamiento tras el encendido	1 h
Tiempo de estabilización	3,5 s
Calibración	externa
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	aluminio
Material del platillo	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232

Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	40% – 80%
Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	ø56 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	231x115x120 mm
Masa neta	1,6 kg



## Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil  
Terminal R (WDM-8)

Cables RS 232, RS 485

## Programas (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]