



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,YER

MAS.220/440.R1 Modulo di pesatura

WX-016-1005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	220 / 440 g
Intervallo di prearico	44 g
Divisione [d]	0,1 / 1 mg
Ripetibilita	0,2 / 0,8 mg
Linearità	±0,5 / 1 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	3,5 s
Calibrazione	external
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232

Parametri elettrici

Alimentatore Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC

Environmental conditions

Ambiente di lavoro +10 – +40 °C

Umidità relativa 40% – 80%

Parametri fisici

Dimensione piatto ø56 mm

Device dimensions L x P x A 231x115x120 mm

Peso net 1,6 kg



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Terminale R (WDM-8)

Cavo seriale RS 232, RS 485

Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]