



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YER](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YER)

# Moduł wagowy MAS.220/440.R1

WX-016-1005



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	220 / 440 g
Obciążenie wstępne	44 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 / 1 mg
Powtarzalność	0,2 / 0,8 mg
Liniowość	±0,5 / 1 mg
Czas nagrzewania po włączeniu zasilania	1 h
Czas stabilizacji	3,5 s
Adiustacja	zewnętrzna
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	Aluminium
Szalka	Stal nierdzewna
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232

## Parametry elektryczne

Zasilanie Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Moduł: 12V DC

## Warunki środowiskowe

Temperatura pracy +10 – +40 °C

Wilgotność względna powietrza 40% – 80%

## Parametry fizyczne

Wymiar szalki  $\varnothing$ 56 mm

Wymiary urządzenia S x G x W 231x115x120 mm

Masa netto 1,6 kg

**Powtarzalność** wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.

**Czas stabilizacji** - przy kryteriach (szybko, dokładnie).

**Maksymalne obciążenie wstępne** przy utrzymaniu maksymalnego udźwigu, określone jako % obciążenia maksymalnego.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Stoły antywibracyjne  
Terminal R (WDM-8)

Przewody RS 232, RS 485

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• R-Panel [WX-010-0187]