



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,YF6

Balanza de precisión CY10.6.D2.K.M2

WL-225-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Dosificación



Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas



Sensores infrarrojos



Pesar animales



Control estadístico de calidad



Wi-Fi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|------------------------------|--------|
| Maxima capacidad [Max] | 6 kg |
| Minima capacidad | 5 g |
| Legibilidad [d] | 0,1 g |
| División de legalización [e] | 1 g |
| Rango de tara | -6 kg |
| Repetibilidad | 0,1 g |
| Linealidad | ±0,1 g |

| Parámetros metrológicos | |
|--------------------------------------|--|
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Calibración | externa |
| Clase OIML | II |
| Parámetros físicos | |
| Sistema de nivelación | manual |
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Longitud del cable | 1 m |
| Dimensión de platillo | 195×195 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 530×310×150 mm |
| Masa neta | 3,7 kg |
| Masa bruta | 4,6 kg |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Chasis | metal + ABS |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parámetros electricos | |
| Alimentación | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | +15 – +30 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 – +70 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 80% RH sin condensación |

*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

MediaBox

Plataformas de acero pintada en polvo

Etiqueta RFID

Mesas antivibratil

Adaptadores de corriente

Módulos adicionales de la plataforma

Módulos adicionales

Plataformas en chasis de plástico

Mesas de pesaje profesional

Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra

Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas

Lector de huellas dactilares

Convertidor RS 232 a USB

Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

