



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YF6](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YF6)

# Waga precyzyjna CY10.6.D2.K.M2

WL-225-0003



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.


## Funkcje




Dozowanie




Odchyłki procentowe




Liczenie sztuk




Zatrask maksymalnego  
wskazania




Receptury



Sensory podczewieni



Ważenie zwierząt



Statystyczna kontrola  
jakości



Wi-Fi

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	6 kg
Obciążenie minimalne [Min]	5 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 g
Działka legalizacyjna [e]	1 g
Zakres tary	-6 kg
Powtarzalność	0,1 g
Liniowość	±0,1 g

Parametry metrologiczne	
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	zewnętrzna
Klasa dokładności OIML	II
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Długość przewodu	1 m
Wymiar szalki	195×195 mm
Wymiary opakowania S x G x W	530×310×150 mm
Masa netto	3,7 kg
Masa brutto	4,6 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	Metal + ABS
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Temperatura przechowywania	-25 – +70 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80% RH bez kondensacji

\*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox  
Platformy stalowe malowane proszkowo  
Tagi RFID  
Stoły antywibracyjne  
Zasilacze  
Moduły dodatkowych platform  
Moduły dodatkowe  
Platformy w obudowie plastikowej

Profesjonalne stanowiska wagowe  
Ostonki ochronne do wag  
Skanery kodów kreskowych  
Przewody RS 232, RS 485  
Drukarki etykiet  
Czytnik linii papilarnych  
Konwerter RS 232 - USB  
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

