



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,YF6](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,YF6)

# CY10.6.D2.K.M2 Hassas Terazi

WL-225-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |        |
|--------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max]       | 6 kg   |
| Minimum yük [Min]        | 5 g    |
| Okuma içiñruluğ u [d]    | 0,1 g  |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 g    |
| Dara aralığ ı            | -6 kg  |
| Tekrarlanabilirlik       | 0,1 g  |
| Doğrusallık              | ±0,1 g |

| Metrolojik parametreler     |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kararlılık süresi           | 3 s                                                                                        |
| Ayarlama                    | harici                                                                                     |
| OIML sınıfı                 | II                                                                                         |
| Fiziksel parametreler       |                                                                                            |
| Tesviye sistemi             | manuel                                                                                     |
| Display                     | 10" grafik renkli dokunmatik                                                               |
| Kablo uzunluğu              | 1 m                                                                                        |
| Tartım kefi boyutları       | 195×195 mm                                                                                 |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 530×310×150 mm                                                                             |
| Net ağırlık                 | 3,7 kg                                                                                     |
| Brüt ağırlık                | 4,6 kg                                                                                     |
| Konstrüksiyon               |                                                                                            |
| IP Sınıfı                   | IP 43                                                                                      |
| Dava                        | metal + ABS                                                                                |
| Haberleşme arayüzler        |                                                                                            |
| Haberleşme arayüzü          | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                              |
| Elektrik parametreleri      |                                                                                            |
| Güç kaynağı                 | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Çevresel koşullar           |                                                                                            |
| Çalıştırma sıcaklığı        | +15 – +30 °C                                                                               |
| Depolama sıcaklığı          | -25 – +70 °C                                                                               |
| Atmosferik nem              | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok                                                                |

\*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Ek modüller  
Plastik gövdeli tartım platformları

Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Etiket Yazıcısı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

