



# Balanzas de 1 sensor HX5.EX-1.15.HR3

WW-007-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones  
porcentuales



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Procedimientos GLP



Unidades  
intercambiables



Memoria Alibi

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos |                  |
|-------------------------|------------------|
| Maxima capacidad [Max]  | 15 kg            |
| Minima capacidad        | 100 g            |
| Legibilidad [d]         | 5 g              |
| Rango de tara           | -15 kg           |
| Clase OIML              | III              |
| Parámetros físicos      |                  |
| Pantalla                | 5" gráfico color |

| Paramètros físicos                   |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Longitud del cable                   | 2,5 m                                               |
| Dimensión de platillo                | 410×410 mm                                          |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 510×640×490 mm                                      |
| Masa neta                            | 17,3 kg                                             |
| Masa bruta                           | 20 kg                                               |
| Construcción                         |                                                     |
| Grado de protección                  | IP 66 / 67 / 69 construcción, IP 66 / 68 terminal   |
| Certificación ATEX                   | II 2G Ex ib IIC T4 Gb<br>II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| Certificación IECEx                  | Ex ib IIC T4 Gb<br>Ex ib IIIC T135°C Db             |
| Construcción                         | Acero inoxidable AISI316                            |
| Material del platillo                | Acero inoxidable AISI316                            |
| Interface de comunicación            |                                                     |
| Conectividad                         | 2×RS232, RS485                                      |
| Parámetros electricos                |                                                     |
| Alimentacion                         | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                             |
| Consumo máximo de potencia           | 15 W                                                |
| Condiciones ambientales              |                                                     |
| Temperatura de trabajo               | -10 – +40 °C                                        |
| Humedad relativa de aire             | 10% – 85% RH sin condensación                       |
| Medidor                              | PUE HX5.EX-1                                        |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Módulos de comunicación

Fuente de alimentación intrínsecamente segura para la báscula EX para alimentar el indicador PUE HX5.EX

Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)


- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

| Scale type     | A1  | A2  | B     |
|----------------|-----|-----|-------|
| HX5.EX-1.HR2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX5.EX-1.HR3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX5.EX-1.HR4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR5   | 600 | 600 | 155±5 |

Dimensions in mm



PUE HX5.EX-1

Platform H