



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,YHP

THB S Sensör



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Temperature readability [d]	0,01 °C
Temperature measurement accuracy	± 0,1 °C
Measured pressure range	850 – 1050 hPa
Pressure readability [d]	0,1 hPa
Pressure measurement accuracy	1 hPa
Measured humidity range	0 – 100 %
Operating temperature	+5 – +45 °C
Humidity readability [d]	0,1 %
Humidity measurement accuracy	± 1,8 %
Haberleşme arayüzü	USB 2.0
Vibrations detection	EVET
Air density determination	EVET
Measured temperature range	+5 – +45 °C
Fiziksel parametreler	
Net ağırlık	260 g
Brüt ağırlık	0,44 kg



İle uyumlu

MUYA Modüller

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
AS X7 Analitik Teraziler
AS X2 PLUS Analitik Teraziler
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
Manyetizma ölçümü için susceptometre
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
PS X7 Hassas Teraziler
XA 5Y.A Analitik Terazi
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Robotik kütle komparatörleri
AS 5Y Analitik Teraziler
AK-4 Otomatik kütle komparatör
AKM-2 Otomatik kütle komparatör

Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

UMA Otomatik kütle komparatör
APP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Yoğunluk ölçümü için komparatörler
MYA 5Y Mikro Terazi
XA 5Y Analitik Terazi
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatör
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
XA 5Y.M Mikro Teraziler
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler

Yazılım

• THB-R [WX-010-0122]