



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,YLJ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,YLJ)

# H315.6/15.H3.K Paslanmaz Çelik Yük Hücreli Su Geçirmez Terazi

WP-124-1018



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	6 / 15 kg
Minimum yük [Min]	40 g
Okuma için doğruluğu [d]	2 / 5 g
Yasallaştırma birimi [e]	2 / 5 g
Dara aralığı	-15 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)

Fiziksel parametreler	
Kablo uzunluđu	2,5 m
Tartım kefesi boyutları	410×410 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	510×510×270 mm
Net ağırlık	15,5 kg
Brüt ağırlık	17,3 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB
Opsiyonel arayüzler	RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Opsiyonel güç kaynađı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Antivibrasyon masaları  
Display  
Ađ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Güç adaptörü

RS 232 – Ethernet Dönüştürücü  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminalleri için tutucular  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Makaralı tabla versiyon

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Cihaz boyutları G x D x Y



		A1	A2	B	C1	C2	D	E	L
H135...H1.M	150 x 200	152	202	$87 \pm 3$	110	190	~443	~361	
H135...H1.K	150 x 200	152	202	$87 \pm 3$	110	146	-	-	1,5m
H315...H2.M	250 x 300	246	306	$104 \pm 3$	208	268	~525	~483	
H315...H2.K	250 x 300	246	306	$104 \pm 3$	208	268	-	-	1,5m
H315...H3.M	410 x 410	410	410	$98 \pm 2$	370	370	~525	~587	
H315...H3.K	410 x 410	410	410	$98 \pm 2$	370	370	-	-	2,5m
H315...H4.M	500 x 500	497	497	$155 \pm 5$	400	400	~767	~650	
H315...H4.K	500 x 500	497	497	$155 \pm 5$	400	400	-	-	2,5m
H315...H3/5.M	400 x 600	597	397	$155 \pm 5$	500	300	~767	~550	
H315...H3/5.K	400 x 600	597	397	$155 \pm 5$	500	300	-	-	2,5m
H315...H5.M	600 x 600	597	597	$155 \pm 5$	500	500	~767	~750	
H315...H5.K	600 x 600	597	597	$155 \pm 5$	500	500	-	-	2,5m
H315...H6.M	800 x 800	799	799	$135 \pm 5$	720	740	~773	~976	
H315...H6.K	800 x 800	799	799	$135 \pm 5$	720	740	-	-	2,5m