



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,YMJ

Impressora térmica Radwag RTP- RU80 (RS232 + USB)

WX-007-0119



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Largura até papel	80 mm
Velocidade de impressão	max 300 mm/s
Diâmetro externo até rolo	max 80 mm
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	USB, RS232
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 80%
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	127×127×129 mm
Peso líquido	1,2 kg

Compatível com (Additional Fee)

Plataforma à prova d'água H315 HR
Analisador de umidade MA X7.IC.A
Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7 H
Plataforma multifuncional HX7.4C
Plataforma multifuncional HX7 HR
Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Plataforma multifuncional WPY
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Balança Automática para Stents AK-5/100.STENT
Plataforma multifuncional C32
Analisador de umidade MA 5Y
Plataforma de pesagem C315
Balança de precisão 5Y.PM
Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Plataforma multifuncional em aço inoxidável TMX H
Balança analítica AS X7
Plataforma multifuncional TMX
Microbalança XA 5Y.M.A
Balança de precisão WLC
Balança de precisão PS R2
Plataforma em aço inoxidável H315 4H
Balança de precisão WLC X7
Plataforma à prova d'água H315 H
Terminal de pesagem PUE CY10
Plataforma multifuncional CY10
Plataforma multifuncional HY10
Plataforma multifuncional em aço inoxidável HY10 H
Plataforma em aço inoxidável, versão para fosso H315.4 H/Z
Plataforma de pesagem C315.4
Balança de precisão C32.PM
Balanças automáticas para calibração de micropipetas
Plataforma multifuncional HX7
Analisador de umidade MA X7.A
Balança analítica XA 5Y.A
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
Ultra-Microbalança UYA 5Y
Analisador de umidade MA 5Y.IC
Analisador de umidade MA R
Balança analítica AS 5Y
Comparador de massa automático AK-4
Balança de precisão PS 5Y
Comparador de massa automático AKM-2
Balança de precisão PS R2.H
Checadoras de peso DWM/HPW
Balança de precisão WTC
Balança de precisão CY10
RS 232, RS 485 cabos
Plataforma de pesagem H315 4C
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Balança de precisão WLY
Comparadores de massa automáticos UMA
Balança de esteira suspensa H315 2K
Balança de precisão PS X7
Comparador de massa manual APP 5Y.KO
Comparadores de massa robóticos
Medição de densidade
Balança de precisão WLC C/2
Microbalança MYA 5Y
Balança de precisão PS R1
Balança analítica XA 5Y
Susceptômetros manuais - Magnetização
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Cabo USB (plataforma - impressora)
Balança analítica AS R2 PLUS
Comparador de massa HRP 5Y.KO
Checadoras de peso de controle rotacional
Comparadores de massa automáticos de vácuo
Analisador de umidade PMV 5Y
Susceptômetros automáticos - Magnetização
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Checadoras de peso DWM HPX
Comparador de massa HRP 5Y.KB
Checadoras de peso DWT/RC/HYF
Microbalança XA 5Y.M
Checadoras de peso de controle para grandes cargas
Terminal de pesagem PUE HY10
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Balança analítica AS R1 PLUS
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Checadoras de peso de etiquetagem
Checadoras de peso DWM H2
Controlador de peso de classificação DWM/HPS
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Checadoras de peso DWM
Checadoras de peso com rolos
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S
Balança de esteira suspensa em aço inoxidável H315 2K
Impressora de recibos
Checadoras de peso de esteira