

RADWAG RTP-RU80 Belegdrucker (RS232

+ USB) wx-007-0119





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Paper width	80 mm
Print speed	max 300 mm/s
Roller external diameter	max 80 mm
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	USB, RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 - +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% - 80%
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts B x T x H	127×127×129 mm
Nettogewicht	1,2 kg

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage

H315 HR

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents

UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem

Multifunktionswaage C32

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y Plattformwaage C315 Präzisionswaage 5Y.PM

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Waagen WLY für FPVO Analysenwaage AS X7 Waagen PS X7 für FPVO Multifunktionswaage TMX Babywaage C315.D Mikrowaage XA 5Y.M.A Präzisionswaage WLC Präzisionswaagen PS R2 Balkenwaagen C315.4P2

Plattformwaage H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Präzisionswaage WLC X7 Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N H.LD rostfrei

Balkenwaagen HX5.EX-1.4P2 C Waagen CY10 für FPVO

Dynamische Waagen DWT/RC/HYF Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Wägeterminal PUE CY10 Multifunktionswaage CY10

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N

Multifunktionswaagen HY10 Wägeterminal PUE 5

Kabel RS 232 (Waage – Drucker) Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

Auffahrwaage H315 4N.H rostfrei

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen

Plattformwaage C315.4 Palettenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P H

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Präzisionswaage C32.PM

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Multifunktionswaage HX7

Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4 H/Z

Plattformwaagen HX5.EX-1 C Feuchtebestimmer MA R

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Automatische Massekomparator AK-4

Waagen PS 5Y für FPVO

Automatische Massekomparator AKM-2

Präzisionswaage PS R2.H Wägeterminal PUE HX5.EX Waagen HY10.H für FPV0

Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Präzisionswaage WTC Präzisionswaage CY10 Kabel RS 232, RS 485 Plattformwaage H315 4C

Personenwaage C315.OW Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Präzisionswaage WLY

Automatische Massekomparator UMA

Rohrbahnwaagen

H315 2K

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Robotische Massekomparatoren Dichte-Massekomparatoren Präzisionswaage WLC C/2 Mikrowaage MYA 5Y Viehwaagen H315 4I.S Präzisionswaage PS R1 Analysenwaage XA 5Y

Manuelle Suszeptometer zur Magnetismusmessung

Wägeterminal PUE HX7

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

USB-Kabel (Waage – Drucker) Analysenwaage AS R2 PLUS Wägeterminal PUE C32 Wägeterminal PUE 7.1

Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO

Präzisionswaage PS 5Y Postwaage für Pakete Rotationskontrollwaagen

Automatische Vakuum-Massekomparatoren

Feuchtebestimmer PMV 5Y

Automatische Suszeptometer zur Magnetismusmessung

Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C Manueller Massekomparator XA 5Y.KO Dynamische Waagen DWM HPX Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H

Mikrowaage XA 5Y.M RMC F Roboter-Wägesystem Wägeterminal PUE C315 RB F Roboter-Wägesystem Wägeterminal PUE HY10

Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO

Analysenwaage AS R1 PLUS Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F

Etikettierwaagen

Dynamische Waagen DWM H2 Sortierwaagen DWM/HPS Bettenwaage C315.4B Wägeterminal PUE H315

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y

Automatische Waagen DWM Kontrollwaagen für schwere Lasten

Stuhlwaage C315.K

Feuchtebestimmer MA X7.A
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Personenwaage C315.O
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Palettenwaagen C315.4P
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Rollenwaagen Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315 AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem Auffahrbettenwaage C315.8B Thermische Drucker