



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,YMJ

RADWAG RTP-RU80 Belegdrucker (RS232 + USB)

WX-007-0119



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Paper width	80 mm
Print speed	max 300 mm/s
Roller external diameter	max 80 mm
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	USB, RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 80%
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts B x T x H	127×127×129 mm
Nettogewicht	1,2 kg

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents
UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem
Multifunktionswaage C32
HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen
Balkenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P2 H
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Feuchtebestimmer MA 5Y
Plattformwaage C315
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Analysenwaage AS X7
Waagen PS X7 für FPVO
Multifunktionswaage TMX
Babywaage C315.D
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Balkenwaagen
HX5.EX-1.4P2 C
Waagen CY10 für FPVO
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N
Multifunktionswaagen HY10
Wägeterminal PUE 5
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen
Plattformwaage C315.4
Palettenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P H
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4 H/Z

Plattformwaagen HX5.EX-1 C
Feuchtebestimmer MA R
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H
Analysenwaage AS 5Y
Automatische Massekomparator AK-4
Waagen PS 5Y für FPVO
Automatische Massekomparator AKM-2
Präzisionswaage PS R2.H
Wägeterminal PUE HX5.EX
Waagen HY10.H für FPVO
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H
Präzisionswaage WTC
Präzisionswaage CY10
Kabel RS 232, RS 485
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Automatische Massekomparator UMA
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Robotische Massekomparatoren
Dichte-Massekomparatoren
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Viehwaagen H315 4I.S
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Manuelle Suszeptometer zur Magnetismusmessung
Wägeterminal PUE HX7
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Rotationskontrollwaagen
Automatische Vakuum-Massekomparatoren
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Automatische Suszeptometer zur Magnetismusmessung
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Dynamische Waagen DWM HPX
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Mikrowaage XA 5Y.M
RMC F Roboter-Wägesystem
Wägeterminal PUE C315
RB F Roboter-Wägesystem
Wägeterminal PUE HY10
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Etikettierwaagen
Dynamische Waagen DWM H2
Sortierwaagen DWM/HPS
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Automatische Waagen DWM
Kontrollwaagen für schwere Lasten
Stuhlwaage C315.K

Feuchtebestimmer MA X7.A
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Personenwaage C315.O
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Palettenwaagen C315.4P
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Rollenwaagen
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem
Auffahrbettenwaage C315.8B
Thermische Drucker