



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,YMJ

Drukarka paragonowa RADWAG RTP-RU80 (RS232 + USB)

WX-007-0119



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Szerokość papieru	80 mm
Szybkość druku	max 300 mm/s
Średnica zewnętrzna rolki	max 80 mm
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	USB, RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +50 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80%
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	127×127×129 mm
Masa netto	1,2 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Wagosuszarka MA X7.IC.A
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Automatyczna waga do stentów AK-5/100 STENT
Automatyczny System Wagowy UMA 5Y.F
Waga wielofunkcyjna C32
Platformy nierdzewne HRP EX.H
Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Wagosuszarka MA 5Y
Waga platformowa C315
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Wagi WLY do KTP
Wagosuszarki MA X2.IC.A
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Wagi analityczne AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga niemowlęca C315.D
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga precyzyjna WLC X7
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Wagi CY10 do KTP
Wagi PS X2 do KTP
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagosuszarki MA X2.A
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Terminal wagowy PUE 5
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiania H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Platformy malowane proszkowo HRP EX
Waga platformowa C315.4
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna HX7
Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
Wagosuszarka MA X7.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiania HX7.4 H/Z
Waga osobowa C315.0
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C
Wagosuszarka MA R
Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H
Waga analityczna AS 5Y
Automatyczny komparator masy AK-4
Wagi PS 5Y do KTP
Automatyczny komparator masy AKM-2
Waga precyzyjna PS R2.H
Terminal wagowy PUE HX5.EX
Wagi HY10.H do KTP
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Waga precyzyjna WTC
Waga precyzyjna CY10
Przewody RS 232, RS 485
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Automatyczny komparator masy UMA
Wagi kolejkowe H315 2K
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Robotyczne komparatory masy
Komparatory do pomiaru gęstości
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Manualne susceptometry do pomiaru magnetyzmu
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Przewód USB (waga – drukarka)
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi pocztowe do paczek
Wagi kontrolne rotacyjne
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy
Wagosuszarka PMV 5Y
Automatyczne susceptometry do pomiaru magnetyzmu
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Wagi dynamiczne DWM HPX
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Mikrowaga XA 5Y.M
Robotyczny System Wagowy RMC F
Terminal wagowy PUE C315
Robotyczny System Wagowy RB F
Terminal wagowy PUE HY10
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Wagi etykietujące
Wagi dynamiczne DWM H2
Wagi sortujące DWM/HPS
Waga łózkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y
Wagi automatyczne DWM
Wagi kontrolne do dużych ładunków

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna XA 5Y.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wagi paletowe C315.4P
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2

Waga krzeselkowa C315.K
Wagi rolkowe
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Wagi kolejkowe nierdzewne H315
Automatyczny System Wagowy AK-6 5Y.F
Waga łózkowa najazdowa C315.8B
Drukarki paragonowe