

Comparateur de masse WAY 1.5Y.KO





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	500 g – 1 kg
E2 Plage d'étalonnage	100 g – 1 kg
F1 Plage d'étalonnage	10 g – 1 kg
F2 Plage d'étalonnage	1 g – 1 kg
M1 Plage d'étalonnage	1 g – 1 kg
M2 Plage d'étalonnage	1 g – 1 kg
Capacité maximale [Max]	1,02 kg
Précision de lecture [d]	0,01 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,025 mg
Répétabilité standard [Max]	0,03 mg
Répétabilité admissible	0,05 mg
Linéarité	±0,12 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	-10 g - +20 g
Temps de stabilisation	30 s

Paramètres métrologiques	
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø60 mm
Dimensions d'unité de pesage	385×215×525 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de l'armoire anti-courant d'air	660×470×700 mm
Dimensions de colis L x P x H	860×800×550 mm
Dimensions de l'emballage du piège anti-courant d'air	820×850×630 mm
Masse nette	38 kg
Masse brute	58 kg
Construction	
Poids de lest	interne (automatiques)
Poids externes de lest	50 g, 30 g, 2×10 g
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 - +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% - 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±3% / 4 h

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1. **Excentricité (charge d'essai)** – parabole suspendue auto-centrée (disponible en option) : 0 mg.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Plateau auto-centrant suspendu pour le comparateur de masse manuel WAY 5Y.KO Tag RFID Tables antivibratoires Modules complémentaires Écran de protection anti-poussière Lecteurs de code-barres

Câbles RS 232, RS 485 Imprimantes d étiquettes THBR 2.0 - Monitorage des conditions environnementales Imprimante de tickets de caisse Lecteur d'empreintes digitales Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

^{*} Excentricité (charge d'essai): 1 d / mm.

Dimensions d'appareil L x P x H

