



# Comparateur de masse WAY 1.5Y.KO

WL-406-0038

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,YPP](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,YPP)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	500 g – 1 kg
E2 Plage d'étalonnage	100 g – 1 kg
F1 Plage d'étalonnage	10 g – 1 kg
F2 Plage d'étalonnage	1 g – 1 kg
M1 Plage d'étalonnage	1 g – 1 kg
M2 Plage d'étalonnage	1 g – 1 kg
Capacité maximale [Max]	1,02 kg
Précision de lecture [d]	0,01 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,025 mg
Répétabilité standard [Max]	0,03 mg
Répétabilité admissible	0,05 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	-10 g – +20 g
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	interne (automatique)

Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø60 mm
Dimensions d'unité de pesage	385×215×525 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de l'armoire anti-courant d'air	660×470×700 mm
Dimensions de colis	860×800×550 mm
Dimensions de l'emballage du piège anti-courant d'air	820×850×630 mm
Masse nette	38 kg
Masse brute	58 kg
Poids internes de lest	automatiques
Poids externes de lest	50 g, 30 g, 2×10 g

Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±3% / 4 h

**Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

**Excentricité (charge d'essai)** – parabole suspendue auto-centrée (disponible en option) : 0 mg.

\* **Excentricité (charge d'essai)**: 1 d / mm.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

Plateau auto-centrant suspendu pour le comparateur de masse manuel WAY 5Y.KO  
 Tag RFID  
 Tables antivibratoires  
 Modules complémentaires  
 Écran de protection anti-poussière  
 Lecteurs de code-barres  
 Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes  
 THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

## Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Dimensions d'appareil



WAY 5.5Y.KO



WAY 100.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO

