



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,YQ5

MW-01-A3 Tartım Modülü



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	II veya III
Maximum quantity of verification units	10000 e
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,5 μ V
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	1,95 μ V
Minimum load cell impedance	50 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV
Yük hücresi bağlantısı	4 veya 6 kablolar + kalkan
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, RS485, 3×IN / 3×OUT

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Fiziksel parametreler	
Ambalaj boyutları	300×250×130 mm
Net ağırlık	1 kg
Brüt ağırlık	1,16 kg
Çok kademeli	EVET
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	1

İle uyumlu

RS 232 – USB Converter

Display

Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

