



Bilancia CY10.12/30.F1.K.M2.CPC

WK-312-1005

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,YRV



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|-------------|
| Portata massima [Max] | 12 / 30 kg |
| Portata minima [Min] | 100 / 250 g |
| Divisione [d] | 2 / 5 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 2 / 5 g |
| Campo di tara | -30 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | external |

| Parametri metrologici | |
|--------------------------------|--|
| Classe OIML | II |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 300×300 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 570×390×170 mm |
| Peso net | 6,2 kg |
| Peso lordo | 7 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Struttura | steel + ABS |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | +15 – +30 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation |

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Piattaforme HRP verniciata a polvere
 Tag RFID
 Alimentatore
 Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance
 stampanti per etichette
 Stampanti di ricevuta
 Lettore di impronte digitali
 Convertitore RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions L x P x A

