



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,YSO

Balance multifonctionnelle TMX15C.60.H4.K

WP-119-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|--------|
| Capacité maximale [Max] | 60 kg |
| Capacité minimale [Min] | 400 g |
| Précision de lecture [d] | 20 g |
| Échelon de légalisation [e] | 20 g |
| Étendue de tare | -60 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 2 g |
| Classe de précision OIML | III |

| Paramètres physiques | |
|-------------------------------------|--|
| Afficheur | 15,6" graphique couleurs écran tactile |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Dimension du plateau | 500x500 mm |
| Dimensions de terminal de lecture | 560x360x240 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 610x610x570 mm |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P), 4IN / 4OUT (2xprises de courant M12 8P ou 2xcâbles par) |
| Interfaces optionnelles | touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques comme dans la plateforme principale |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Prise d'alimentation par l'appareil | 45 W |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | 0 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |
| Composants et logiciels | |
| Système opérationnel | Microsoft Windows 11 IoT |



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
 Lecteurs de cartes à transpondeur
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)
 Afficheurs
 Câbles RS 232, RS 485
 Lecteurs de code-barres

Imprimantes d étiquettes
 Modules de plateforme supplémentaires
 Adaptateur USB
 Imprimante de tickets de caisse
 Poids de classe F1 -
 cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
 Câble USB (balance – imprimante)
 Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-LAB [WX-010-0080]

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]