



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,YVH](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,YVH)

# Dynamische Rohrbahnwaage DWT/RC 300 HPK

WK-106-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	300 kg
Tarierbereich	-300 kg
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touchscreen
Komponenten und Software	
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 IoT



## Zubehör (Additional Fee)

Displays  
 Transponderkartenleser  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485  
 Thermische Drucker  
 USB-Kabel (Waage – Drucker)