



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,YVH

Dynamische Rohrbahnwaage DWT/RC 300 HPK

WK-106-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	300 kg
Tarierbereich	-300 kg
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touchscreen
Komponenten und Software	
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 IoT



Zubehör (Additional Fee)

Displays
 Transponderkartenleser
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485
 Thermische Drucker
 USB-Kabel (Waage – Drucker)