



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,Z06

Plattformwaage C315.6/15.F1.K

WP-123-1005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement



GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	6 / 15 kg
Min. Belastung	40 g
Ablesbarkeit [d]	2 / 5 g
Eichwert [e]	2 / 5 g
Tarierbereich	-15 kg
OIML-Klasse	III

Physikalische Parameter		
Display		4,3" LCD (hinterleuchtet)
Kabellänge		1 m
Waagschale		300×300 mm
Verpackungsgröße B x T x H		570×390×170 mm
Nettogewicht		5,2 kg
Bruttogewicht		6 kg
Konstruktion		
Schutzart		IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal
Konstruktion		pulverbeschichteter Stahl St3S
Waageschale		Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen		
Schnittstellen		RS232
Optionale Schnittstellen		RS232
Elektrische Parameter		
Stromversorgung		100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus
Maximaler Leistungsaufnahme		5 W
Akku-Betriebszeit		max 8h
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-10 – +40 °C
Lagertemperatur		-10 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		10% – 85% RH ohne Kondensation
Messgerät		C315



Additional fee for verification



Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische
 Netzteile
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Wandhalterung, Stativ
 Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
 Displays

Kabel RS 232, RS 485
 Konverter RS 232 – Ethernet
 Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
 Konverter RS 232 – USB
 Konverter RS 232 – RS 485
 Thermische Drucker

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RLAB [WX-010-0080]

Abmessungen des Geräts B x T x H

