

# Balance étanche à 1 détecteur H315.15.H5.K

WP-124-0042





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Fonctions**



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

### **Paramètres Techniques**

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	15 kg
Capacité minimale [Min]	100 g
Précision de lecture [d]	5 g
Échelon de légalisation [e]	5 g
Étendue de tare	-15 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	1 g
Classe de précision OIML	III

Paramètres physiques	
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)
Longueur de câble	2,5 m
Dimension du plateau	600×600 mm
Dimensions de colis L x P x H	710×710×330 mm
Masse nette	29,5 kg
Masse brute	23,5 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/40UT ou Ethernet ou entrées analogique 4- 20 mA
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 - +40 °C
Humidité relative d'air	10% - 85% RH sans condensation





Additional fee for verification (



## **Accessoires (Additional Fee)**

Câbles RS 232 (balance - imprimante) Tables antivibratoires Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux Afficheurs Câbles de réseau (balance - Ethernet) Câbles RS 232, RS 485 Alimentateurs


Convertisseur RS 232 - Ethernet Adapteur USB Imprimante de tickets de caisse Câble USB (balance - imprimante) Supports, Statifs, bras-supports Convertisseur RS 232 - USB

### **Software (Additional Fee)**

- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

# Dimensions d'appareil L x P x H



		A1	A2	В	C1	C2	D	Е	L
H135H1.M	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	190	~443	~361	
H135H1.K	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	146	-	-	1,5m
H315H2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315H2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315H3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315H3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315H4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315H4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315H3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315H3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315H5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315H5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m
H315H6.M	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	~773	~976	
H315H6.K	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	-	-	2,5m