




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,Z66](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,Z66)

# Waga platformowa wodoodporna H315.150.H3/5.K

WP-124-0040



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator


Zatrzaśk maksymalnego  
wskazania


Pomiar w Newtonach



Ważenie zwierząt

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Obciążenie maksymalne [Max]                                                        | 150 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]                                                         | 1 kg    |
| Dokładność odczytu [d]                                                             | 50 g    |
| Działka legalizacyjna [e]                                                          | 50 g    |
| Zakres tary                                                                        | -150 kg |
| Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych) | 5 g     |
| Klasa dokładności OIML                                                             | III     |

| Parametry fizyczne                     |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wyświetlacz                            | 4,3" LCD (z podświetleniem)                                             |
| Długość przewodu                       | 2,5 m                                                                   |
| Wymiar szalki                          | 400×600 mm                                                              |
| Wymiary opakowania S x G x W           | 710×510×330 mm                                                          |
| Masa netto                             | 15,5 kg                                                                 |
| Masa brutto                            | 17,3 kg                                                                 |
| Konstrukcja                            |                                                                         |
| Stopień ochrony                        | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 terminal                        |
| Interfejs komunikacyjny                |                                                                         |
| Interfejs                              | RS232, USB                                                              |
| Interfejsy opcjonalne                  | RS232 lub RS485 lub 4IN/4OUT lub Ethernet lub wyjście analogowe 4-20 mA |
| Parametry elektryczne                  |                                                                         |
| Zasilanie                              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                 |
| Zasilanie opcjonalne                   | wewnętrzny akumulator                                                   |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 7h                                                                  |
| Warunki środowiskowe                   |                                                                         |
| Temperatura pracy                      | -10 – +40 °C                                                            |
| Wilgotność względna powietrza          | 10% – 85% RH bez kondensacji                                            |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyjście pętli prądowej AP2-3 (obudowa nierdzewna)  
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Stoły antywibracyjne  
 Wyświetlacze  
 Przewody sieciowe (waga – Ethernet)  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Zasilacze

Konwerter RS 232 – Ethernet  
 Adapter USB do terminali wagowych  
 Drukarki paragonowe  
 Przewód USB (waga – drukarka)  
 Uchwyty do terminali wagowych  
 Konwerter RS 232 - USB  
 Nakładki z przenośnikami rolkowymi

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Wymiary urządzenia S x G x W



|               |           | A1  | A2  | B           | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|---------------|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|------|------|------|
| H135...H1.M   | 150 x 200 | 152 | 202 | $87 \pm 3$  | 110 | 190 | ~443 | ~361 |      |
| H135...H1.K   | 150 x 200 | 152 | 202 | $87 \pm 3$  | 110 | 146 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...H2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...H3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...H4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...H5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H6.M   | 800 x 800 | 799 | 799 | $135 \pm 5$ | 720 | 740 | ~773 | ~976 |      |
| H315...H6.K   | 800 x 800 | 799 | 799 | $135 \pm 5$ | 720 | 740 | -    | -    | 2,5m |