



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,Z7Y](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,Z7Y)

# HX7.60.HR3 多機能はかり

WP-122-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 60 kg  |
| 最小荷重               | 400 g  |
| 最小表示 [d]           | 20 g   |
| 法定計量時の単位 [e]       | 20 g   |
| 風袋範囲               | -60 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 2 g    |
| OIMLクラス            | III    |

### 物理的パラメータ

|        |            |
|--------|------------|
| ディスプレイ | 7" セル ワイヤー |
|--------|------------|

| 物理的パラメータ       |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計量皿寸法          | 410×410 mm                                                                                                          |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 510×510×490 mm                                                                                                      |
| 正味重量           | 12,7 kg                                                                                                             |
| 総重量            | 16,2 kg                                                                                                             |
| 工事中            |                                                                                                                     |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 / 69 ステンレススチール, IP 68 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形                                                |
| キーパッド          | カーボンファイバー                                                                                                           |
| 工事中            | いいえ AISI316                                                                                                         |
| 計量皿の材質         | いいえ AISI316                                                                                                         |
| 通信インターフェース     |                                                                                                                     |
| 通信インターフェース     | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP                                                                    |
| オプションのインターフェース | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| 電気的パラメータ       |                                                                                                                     |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                             |
| 消費電力 max.      | 25 W                                                                                                                |
| オプションの電源       | 12 – 24 V DC                                                                                                        |
| 環境条件           |                                                                                                                     |
| 動作温度           | -10 – +40 °C                                                                                                        |
| 保管温度           | -10 – +50 °C                                                                                                        |
| 相対湿度           | 10% – 80% RH 温度における                                                                                                 |
| インジケータ         | PUE HX7                                                                                                             |
| ボタンの数          | 22                                                                                                                  |
| 使用上の特徴         |                                                                                                                     |
| プラットフォームの最大数   | 2                                                                                                                   |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 ローラーケーブル  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 防振台  
 ディスプレイ  
 電源アダプタ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 IN/OUT ケーブル

バーコードスキャナ  
 ラベルプリンタ  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 キーパッド、外部スイッチ  
 USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 RS 232 – USB コンバータ  
 追加モジュール

## ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]  
 • Label Editor R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Alibi Reader [WX-010-0114]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



|           | A1  | A2  | B     |
|-----------|-----|-----|-------|
| HX7.HR2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.HR3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX7.HR4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.HR3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.HR5   | 600 | 600 | 155±5 |

HR Platform



PUE HX7