



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,Z8H](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,Z8H)

# H315.30/60.H5.K 防水はかり

WP-124-1040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 30 / 60 kg

最小荷重 200 g

最小表示 [d] 10 / 20 g

法定計量時の単位 [e] 10 / 20 g

風袋範囲 -60 kg

OIMLクラス III

### 物理的パラメータ

ディスプレイ 4,3" LCD (ターミナル)

ケーブル長 2,5 m

| 物理的パラメータ       |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 計量皿寸法          | 600×600 mm                                                                        |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 710×710×330 mm                                                                    |
| 正味重量           | 29,5 kg                                                                           |
| 総重量            | 31,8 kg                                                                           |
| 工事中            |                                                                                   |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形                                         |
| 通信インターフェース     |                                                                                   |
| 通信インターフェース     | RS232, USB                                                                        |
| オプションのインターフェース | RS232 およびバッテリー RS485 およびバッテリー 4IN/4OUT<br>およびバッテリー Ethernet およびバッテリー 平均時間 4-20 mA |
| 電氣的パラメータ       |                                                                                   |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                           |
| オプションの電源       | 最大距離                                                                              |
| バッテリー駆動時間      | max 7h                                                                            |
| 環境条件           |                                                                                   |
| 動作温度           | -10 – +40 °C                                                                      |
| 相対湿度           | 10% – 85% RH 温度における                                                               |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
防振台  
ローラーテーブル  
AP2-3 電流ループユニット  
ディスプレイ  
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
RS 232、RS 485 ケーブル


電源アダプタ  
RS 232 – イーサネットコンバータ  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
USB cable (はかり - プリンタ)  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
RS 232 – USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



|               |           | A1  | A2  | B       | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|---------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H135...H1.M   | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3  | 110 | 190 | ~443 | ~361 |      |
| H135...H1.K   | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3  | 110 | 146 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...H2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...H3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...H4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...H5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H6.M   | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | ~773 | ~976 |      |
| H315...H6.K   | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | -    | -    | 2,5m |